


**Zerbino vibrante**  
Vibrating mat  
Paillason vibrant


**Goldvibromat**



È comandato da uno speciale motore elettrico silenzioso, ultrapiatto, ermeticamente chiuso, isolato e impermeabilizzato. Il "Goldvibromat" viene posizionato nei punti di passaggio e si avvia automaticamente quando è calpestato, permette il facile recupero delle polveri preziose, residui o limature, che nonostante meticolose precauzioni, cadono al suolo aderendo alle suole delle scarpe degli addetti ai lavori. Le spazzole sono in fibra di Nylon di lunga durata, la vaschetta di raccolta é in lamiera zincata. L'installazione può essere a pavimento (dentro l'apposita vasca di raccolta residui), o filo pavimento (necessita di una sede con bordo in profilato metallico a "L", dimensioni fossa di alloggiamento 990 x 500 x 85 H mm). Colore grigio martellato (standard), colori particolari (su richiesta).

Goldvibromat is a shoe scrubber powered by a special noiseless , ultra flat, hermatically sealed, insulated and waterproof motor, designed to be placed in higt traffic areas of the workshop. Goldvibromat automatically starts and stops when stepped on, making extremely easy recovering of the dust, residues, and filings that fall on the floor and stick to workers' shoes. It has durable nylon brushes, and the collection tray is made of galvanized sheet metal. Goldvibromat can be set on the floor (in its special metal collection tray) or recessed in the floor (it must be housed in a space with L-shaped metal edge, dimensions: 990 x 500 x 85 mm). It comes in gray (standard). Special colors are available on request.

Il est commandé par un moteur électrique spécial, silencieux, ultraplat, hermétiquement fermé, isolé et imperméabilisé. Le "Goldvibromat" se place dans les lieux de passage et se met en marche automatiquement quand on marche dessus. Il permet de récupérer facilement les poudres précieuses, les résidus ou limages, qui malgré toutes les précautions prises, tombent par terre, se collant aux semelles des chaussures des ouvriers. Les brosses sont en fibre de nylon de longue durée, le bac de collecte est en tôle zinguée. L'installation peut être au sol (à l'intérieur du bac de collecte des résidus) ou légèrement en hauteur (une chaise est nécessaire avec bord en profilé métallique à "L", dimensions de la fosse et du logement 990 x 500 x 85 H mm). Couleur gris martelé (standard), coloris particuliers (sur demande).



<b>Modello / Model / Modèle</b>	<b>Goldvibromat</b>
<b>Articolo / Item / Article</b>	<b>R307200</b>
<b>Potenza assorbita</b> .....	<b>210 W</b>
Absorbed power	
Puissance absorbée	
<b>Tensione alimentazione</b> .....	<b>110 - 230V, ~1, 50/60 Hz</b>
Power supply voltage	
Tension d'alimentation	
<b>Peso / Weight / Poids</b> .....	<b>35 Kg</b>